



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PMG
Sorte	CA125P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Schlicht/Schrupp-Zuordnung

Schrupp-Schichten

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen