



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250797 CA125P |
| GTIN | 4960664024339 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Hauptanwendung | P |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 |
| Sorte | CA125P |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Spanbrecher | PMG |
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Vorschub f | 0,15 - 0,6 mm/U |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 150 - 320 m/min |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |