

**für Wendeschneidplatten BDMT BDMT 170416 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	227553 ST1400
GTIN	4960664028016
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Hinweis:**Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.Exakte 90° bis $a_p = 9$ mm.**Technische Beschreibung**

Vorschub f_z pro Zahn	0,09 – 0,22 mm
Eckenradius	1,6 mm
Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170416 ER-JT
Sorte	PR1825
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		