




Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Spanbrecher	PQ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

150 - 320 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen