



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Sorte	CA125P
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min

Spanbrecher	PQ
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen