



## Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 11T308 ER-N2, für Walzenstirnfräser, PR1810, Typ: GG



### Bestelldaten

Bestellnummer	227482 GG
GTIN	4960664026418
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Hinweis:

Die Fräser werden mit gleicher Anzahl Wendeplatten der Form N2 und N3 bestückt. Bitte beachten Sie die Zuordnungshinweise am Träger.

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,09 – 0,2 mm
Sorte	PR1810
Typ	GG
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T308 ER-N2
Sorte	PR1810
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		