




Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 260 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	GK
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen