

**für Wendeschneidplatten BDMT BDMT 170408 ER-N3, PR1210, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	227682 GG
GTIN	4960664026432
Artikelklasse	25A

**Beschreibung****Hinweis:**

Die Fräser werden mit gleicher Anzahl Wendepalten der Form N3 und N4 bestückt. Bitte beachten Sie die Zuordnungshinweise am Träger.

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,09 – 0,2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170408 ER-N3
Sorte	PR1810
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		