


**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 190612, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 330 m/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 190612
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PH
Vorschub f	0,3 - 1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	CA125P
Eckenradius	1,2 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen