


**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Sorte	CA125P
Vorschub f	0,3 - 1 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	1 - 11 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Spanbrecher	PH
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung

140 - 330 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen