

**für Wendeschneidplatten BDMT BDMT 170408 ER-N3, PR1225, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	227672 ST1400
GTIN	4960664028085
Artikelklasse	25A

**Beschreibung****Hinweis:**

Die Fräser werden mit gleicher Anzahl Wendepplatten der Form N3 und N4 bestückt. Bitte beachten Sie die Zuordnungshinweise am Träger.

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,09 – 0,16 mm
Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170408 ER-N3
Sorte	PR1825
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		