



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Sorte	CA125P
Spanbrecher	PQ
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen