

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525****Bestelldaten**

Bestellnummer	260381 CA525
GTIN	
Artikelklasse	25E

**Beschreibung****Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Spanbrecher	HQ
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen