



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Sorte	CA125P
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 330 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150612
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Spanbrecher	PH

Vorschub f	0,3 - 1 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen