

**Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070308 ER-JT, für Eckfräser, PR1810, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	227160 GG
GTIN	4960664026470
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$. Exakte 90° bis $a_p = 4$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,09 – 0,16 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PR1810
Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 070308 ER-JT
Sorte	PR1810
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		