



**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Wiper,  
Sorte: CA125P**



### Bestelldaten

Bestellnummer	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Sorte	CA125P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub $f$	0,14 - 0,55 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	WQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min

Schlicht/Schrupp-Zuordnung

Schrupp-Schichten

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen