

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Wiper,
Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,14 - 0,55 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA125P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen