



Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Sorte	CA125P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PMG
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WN.G 080404
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen