




Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	CA125P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WN.G 080408
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PMG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen