



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080416, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,6 mm
Sorte	CA125P
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PMG
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080416

Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen