




Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT09T304-HQ CA125P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schneidstoff	HM
Spanbrecher	HQ
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen