



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 180 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA125P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,07 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM

Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen