



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Sorte	CA125P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	GK

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen