



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	CA125P
Spanbrecher	GK
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen