

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	HQ
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

110 - 260 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen