



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	PQ
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sorte	CA115P
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Hauptanwendung	P

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen