



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Sorte	CA115P
Vorschub $f$	0,15 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PMG

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen