



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190616, für Grobzerspanung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	170 - 380 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190616
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 11 mm
Spanbrecher	PX
Vorschub $f$	0,25 - 0,9 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	1,6 mm
Sorte	CA115P

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen