

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Artikelklasse	21G

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AM
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen