

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 340 m/min
Spanbrecher	HQ
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen