



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Spanbrecher	WP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen