

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Wiper,
Sorte: CA115P****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250211 CA115P |
| GTIN | 4960664042401 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------------------|
| Hauptanwendung | P |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Vorschub f | 0,14 - 0,5 mm/U |
| Schneidstoff | HM |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Sorte | CA115P |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 180 - 400 m/min |
| Spanbrecher | WQ |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |