



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 340 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	HQ
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	CA115P
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110308
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen