



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	WQ
Sorte	CA115P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Vorschub f	0,14 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

ISO-Code Wendeschneidplatte

CNMG 120408

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen