

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: SW05****Bestelldaten**

Bestellnummer	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Artikelklasse	25E

**Beschreibung**

DC.T 070204 SW05 Sorte: SW05

Spanbrecher: MQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 40 - 100 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 1 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	40 - 100 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	MQ
Hauptanwendung	Ti

Sorte	SW05
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen