




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	CA115P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	PMG
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittbedingung	kontinuierlich

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen