

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T302 HB7310 Sorte: HB7310

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 4 mmVorschub f : 0,05 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 350 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Eckenradius	0,2 mm

Hauptanwendung	N
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen