



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Sorte	CA115P
Spanbrecher	WQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub $f$	0,14 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen