

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Artikelklasse	21G

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Spanbrecher	AM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen