

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Sorte	CA115P
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1,2 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	PH
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen