



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Spanbrecher	PQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Sorte	CA125P
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen