



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Spanbrecher	PH
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Sorte	CA115P

Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen