



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PQ
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen