

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190608, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PH
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190608
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen