



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250214 CA125P
GTIN	4960664024223
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Spanbrecher	PMG
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	CA125P
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen