

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160616, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Sorte	CA115P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160616
Eckenradius	1,6 mm
Spanbrecher	PH
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,28 - 0,88 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schnitttiefe $a_p$	1 - 10 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen