



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PMG
Sorte	CA125P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen