



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,14 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Spanbrecher	WQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Sorte	CA125P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen