


**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 340 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Spanbrecher	GK
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen