




Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA125P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	PMG
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen